

TRODAT IDEAL INSTAPLATE i40B PHOTOPOLYMER EINFACH, SAUBER, SCHNELL

DAS PHOTOPOLYMER IM BEUTEL

EINFACHE UND SAUBERE ANWENDUNG!

- Einfache Handhabung dank des stabilen Beutels
- Sauber durch Wegfall der Photopolymer Dosierung
- Einfache und lagerichtige Platzierung mittels InstaPlate-Logo
- Keine Luftblasen
- Einfaches Auswaschen
- Kontrastoptimierte Farbe für einfachere Endkontrolle
- Einfaches Ausschneiden der Textplatten durch hohe Stabilität

SIE SPAREN ZEIT UND GELD!

- Einfach InstaPlate-Beutel auf dem Negativ platzieren und belichten
- Kein weiteres Zubehör notwendig - InstaPlate vereint Schutz- und Trägerfolie und macht Schaumstoffklebestreifen überflüssig
- Kein Überfüllen durch exakt bemessene Menge an Photopolymer
- Funktioniert mit Ihrer bestehenden Photopolymer Maschine

HOHE QUALITÄT VON TRODAT!

- Bestechende Abdruckqualität mit ausgezeichnetem Farbübertrag
- Keine Klebrigkeit der Oberfläche
- Perfekt abgestimmtes Photopolymer Zubehör
- Umweltfreundliche Verpackung aus recyceltem Karton



INSTAPLATE PHOTOPOLYMER i40B	
Härte [SHA]	40
Farbkontrast f. Prüfung	sehr gut
Verfügbare Größe/Verpackungsinhalt	
A4:	219 x 300 mm / 10 Beutel
A5:	151 x 211 mm / 20 Beutel
A6:	103 x 133 mm / 40 Beutel
A7:	63 x 102 mm / 30 Beutel
A8:	48 x 65 mm / 40 Beutel

trodat[®]


IMMER EIN ORIGINAL

TRODAT IDEAL INSTAPLATE i40B PHOTOPOLYMER SYSTEM & SCHRITTE

Herstellung einer InstaPlate Photopolymerplatte in nur 3 Schritten

AUSRICHTEN UND BELICHTEN

Trodat Ideal InstaPlate über Negativ ausrichten



Trodat Ideal InstaPlate belichten




1

ÖFFNEN UND REINIGEN

Schutzfolie aufschneiden und entfernen




Textplatte auswaschen



2

NACHBELICHTEN

Textplatte abspülen und nachbelichten



3

FERTIG!



trodat[®]

IMMER EIN ORIGINAL